



HelaTape

HellermannTyton tilbyder et omfattende sortiment af PVC samt gummibaseret tape til bundtning, befæstigelse, forsegling samt opmærkning af kabler og ledninger. PVC tape er designet til lavspændings applikationer og findes i forskellige farver og dimensioner. Gummibaseret tape anvendes til forsegling og isolering af lav-, mellem- og højspændings applikationer. Tekstil tape er ekstrem stærk og ideel til identifikation, fastgørelse samt reparationsarbejde.

HelaTape Flex - elektrisk vinyl tape

HelaTape Flex 15 - allround tape

Egenskaber og fordele

- Polyvinyl chlorid tape i forskellige farver
- Anvendes til isolering, beskyttelse, fastgørelse, farvekodning m.v.
- Modstandsdygtig overfor slid, skidt, kemikalier og forskellige vejrforhold
- Yderst fleksibel og med god klæbeevne
- Bundtning af ledninger og kabler
- Flammehæmmende
- Egnet til mekaniske og elektriske applikationer op til 1 kV
- Overholder IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90 krav



HelaTape Flex 15 er en meget fleksibel tape og med god vedhæftningsevne. Den kan anvendes i mange forskellige applikationer.



For mere info!

MATERIALE	Polyvinylchlorid (PVC)
Dielektrisk styrke	40 kV/mm
Vedhæftning på stål	2,0 N/10 mm
Vedhæftning til underlag	1,8 N/10 mm
Elastisitet	200 %
Brudstyrke	24 N/10 mm
Driftstemperatur	+90 °C



TYPE	Tykkelse (T)	B (W)	L (L)	Farve	EAN	Bestillingsnr.
HTAPE-FLEX15-15x10	0,15	15,0	10,0 m	Blå (BU)	4031026401638	710-00100
	0,15	15,0	10,0 m	Brun (BN)	4031026401706	710-00107
	0,15	15,0	10,0 m	Grøn (GN)	4031026401669	710-00103
	0,15	15,0	10,0 m	Grøn-gul (GNYE)	4031026401690	710-00106
	0,15	15,0	10,0 m	Grå (GY)	4031026401713	710-00108
	0,15	15,0	10,0 m	Gul (YE)	4031026401652	710-00102
	0,15	15,0	10,0 m	Hvid (WH)	4031026401683	710-00105
	0,15	15,0	10,0 m	Orange (OG)	4031026401737	710-00110
	0,15	15,0	10,0 m	Rød (RD)	4031026401645	710-00101
	0,15	15,0	10,0 m	Rød (RD), Grå (GY), Gul (YE), Grøn (GN), Blå (BU), Orange (OG), Hvid (WH), Brun (BN), Sort (BK), Grøn-gul (GNYE)	4031026448169	710-00146
	0,15	15,0	10,0 m	Sort (BK)	4031026401676	710-00104
	0,15	15,0	10,0 m	Transparent (CL)	4031026455815	710-00147
0,15	15,0	10,0 m	Violet (VT)	4031026401720	710-00109	

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



HelaTape Flex - elektrisk vinyl tape

HelaTape Flex 15 - allround tape

TYPE	Tykkelse (T)	B (W)	L (L)	Farve	EAN	Bestillingsnr.
HTAPE-FLEX15-15x25	0,15	15,0	25,0 m	Sort (BK)	4031026401782	710-00115
HTAPE-FLEX15-19x20	0,15	19,0	20,0 m	Blå (BU)	4031026479842	710-00151
	0,15	19,0	20,0 m	Brun (BN)	4031026479910	710-00158
	0,15	19,0	20,0 m	Grøn (GN)	4031026479873	710-00154
	0,15	19,0	20,0 m	Grøn-gul (GNYE)	4031026479903	710-00157
	0,15	19,0	20,0 m	Grå (GY)	4031026479927	710-00159
	0,15	19,0	20,0 m	Gul (YE)	4031026479866	710-00153
	0,15	19,0	20,0 m	Hvid (WH)	4031026479897	710-00156
	0,15	19,0	20,0 m	Rød (RD)	4031026479859	710-00152
	0,15	19,0	20,0 m	Sort (BK)	4031026479880	710-00155
0,15	19,0	20,0 m	Violet (VT)	4031026479934	710-00160	
HTAPE-FLEX15-19x25	0,15	19,0	25,0 m	Sort (BK)	4031026401898	710-00126
HTAPE-FLEX15-25x25	0,15	25,0	25,0 m	Blå (BU)	4031026401966	710-00133
	0,15	25,0	25,0 m	Brun (BN)	4031026402031	710-00140
	0,15	25,0	25,0 m	Grøn (GN)	4031026401997	710-00136
	0,15	25,0	25,0 m	Grøn-gul (GNYE)	4031026402024	710-00139
	0,15	25,0	25,0 m	Grå (GY)	4031026402048	710-00141
	0,15	25,0	25,0 m	Gul (YE)	4031026401980	710-00135
	0,15	25,0	25,0 m	Hvid (WH)	4031026402017	710-00138
	0,15	25,0	25,0 m	Rød (RD)	4031026401973	710-00134
	0,15	25,0	25,0 m	Sort (BK)	4031026402000	710-00137
0,15	25,0	25,0 m	Violet (VT)	4031026402055	710-00142	

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.