



Светодиоды высокой яркости диаметром 5 мм



Основные характеристики при $T = 25^{\circ}\text{C}$
 Диапазон рабочих температур от -60°C до $+85^{\circ}\text{C}$

Прозрачная линза

Тип изделия	Прямое напряжение, U_f, V		Цвет свечения, λ, nm	Сила света, при $I_f = 20 \text{ mA}$, mcd	Полный угол обзора $2\Theta_{1/2}$	
	тип.	макс.				
КИПД40Н20-К4-П7	1,95	2,5	Красный/ 625	1000	23°	
КИПД40П20-К4-П7				1500		
КИПД40Р20-К4-П7				2000		
КИПД40С20-К4-П7				2500		
КИПД40Т20-К4-П7				3000		
КИПД40У20-К4-П7				4000		
КИПД85Т30-К4-П			30°	Красный/ 625 TS AlInGaP	3000	
КИПД85У30-К4-П					4000	
КИПД85Ф30-К4-П					5000	
КИПД40Н20-Р-П7			23°	Оранжевый/ 605	1000	
КИПД40П20-Р-П7					1500	
КИПД40Р20-Р-П7					2000	
КИПД40С20-Р-П7					2500	
КИПД40Т20-Р-П7					3000	
КИПД40У20-Р-П7					4000	
КИПД40Н20-Ж-П7				23°	Желтый/ 590	1000
КИПД40П20-Ж-П7						1500
КИПД40Р20-Ж-П7						2000
КИПД40С20-Ж-П7						2500
КИПД40Т20-Ж-П7			3000	30°		
КИПД40У20-Ж-П7	4000					
КИПД85Т30-Ж-П	4000					
КИПД85У30-Ж-П	5000	23°				
КИПД85Ф30-Ж-П	500					
КИПД40Л20-ЖЛ-П7	700	23°				
КИПД40М20-ЖЛ-П7	1000					
КИПД40Н20-ЖЛ-П7	1000					

КИПД40П20-Л4-П7	3,5	4,0	Зеленый/ 505(Л4)	1500	23°		
КИПД40Р20-Л4-П7				2000			
КИПД40С20-Л4-П7				2500			
КИПД40Т20-Л4-П7				3000			
КИПД40Т30-Л4-П7				3000			
КИПД40У20-Л4-П7				4000			
КИПД40П20-Л5-П7				1500		23°	
КИПД40Р20-Л5-П7			2000				
КИПД40С20-Л5-П7			2500				
КИПД40Т20-Л5-П7			3000				
КИПД40Т30-Л5-П7			3000	30°			
КИПД40У20-Л5-П7			4000	23°			
КИПД40Л20-С-П7					Синий/ 470	500	23°
КИПД40Н20-С1-П7						2000	
КИПД40П20-С1-П7	2500						
КИПД40Р20-С1-П7	3000						
КИПД80Н-1Б	3000						
КИПД80Р-1Б	1000						
КИПД80Т-1Б	1500	23°					
	2000						
	1000						
			Белый/ InGaN +люминофор	2000	23°		
				3000			

Диффузионная линза

Тип изделия	Прямое напряжение, Uf, V		Цвет свечения, λ, nm	Сила света, при If= 20 мА, mcd	Полный угол обзора 2Θ1/2
КИПД40К30-К4-Д7	1,95	2,5	Красный/ 625	300	30°
КИПД40Л30-К4-Д7				500	
КИПД40М30-К4-Д7				700	
КИПД40Н30-К4-Д7			1000	40°	
КИПД85П40-К4-Д			1500		
КИПД85П40-К4-Д			2000		
КИПД85П40-К4-Д			2500		
КИПД40К30-Р-Д7			300	30°	
КИПД40Л30-Р-Д7			500		
КИПД40М30-Р-Д7			700		
КИПД40Н30-Р-Д7			1000	30°	
КИПД40К30-Ж-Д7			300		
КИПД40Л30-Ж-Д7			500		
КИПД40М30-Ж-Д7			700		
КИПД40Н30-Ж-Д7			1000		
КИПД85П40-Ж-Д			1000		
КИПД85Р40-Ж-Д			1500	40°	
КИПД85С40-Ж-Д			2000		
КИПД85С40-Ж-Д	2500				

КИПД40К30-ЖЛ-Д7	3,5	4,0	Зеленый/ 570	300	30°	
КИПД40Л30-ЖЛ-Д7				500		
КИПД40М30-ЖЛ-Д7				700		
КИПД40Л30-Л4-Д7			Зеленый/ 505(Л4)	2000	500	30°
КИПД40М30-Л4-Д7					700	
КИПД40Н30-Л4-Д7					1000	
КИПД40П30-Л4-Д7					1500	
КИПД40Р30-Л4-Д7					1000	
КИПД40Л30-Л5-Д7						
КИПД40М30-Л5-Д7						
КИПД40Н30-Л5-Д7						
КИПД40П30-Л5-Д7						
КИПД40Р30-Л5-Д7						
КИПД40К30-С1-Д7			Зеленый/ 505(Л5)	1500	500	30°
КИПД40Л30-С1-Д7					700	
КИПД40М30-С1-Д7					1000	
КИПД40Н30-С1-Д7			1500	30°		
			2000			
			300			
			500			
			700			
			1000			
			Синий/470			
			300			
			500			
			700			
			1000			