


SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 1A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 125V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- 4、Contact Resistance: $20\text{m}\Omega$ Max
- 5、Insulation Resistance: $100\text{M}\Omega$ Min
- 6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon46, UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-1.25-2A-X	1.25	4.25
3	HC-1.25-3A-X	2.50	5.50
4	HC-1.25-4A-X	3.75	6.75
5	HC-1.25-5A-X	5.00	8.00
6	HC-1.25-6A-X	6.25	9.25
7	HC-1.25-7A-X	7.50	10.50
8	HC-1.25-8A-X	8.75	11.75
9	HC-1.25-9A-X	10.00	13.00
10	HC-1.25-10A-X	11.25	14.25
11	HC-1.25-11A-X	12.50	15.50
12	HC-1.25-12A-X	13.75	16.75
13	HC-1.25-13A-X	15.00	18.00
14	HC-1.25-14A-X	16.25	19.25
15	HC-1.25-15A-X	17.50	20.50
16	HC-1.25-16A-X	18.75	21.75

Ordering Information



PCB LAYOUT

			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK		产品名称 TITLE	1.25 直插	版本 REV.	A
			X.X	± 0.30	批 准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	HC-1.25-NA-X	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XX	± 0.20	比 例 SCALE		材 料		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX	± 0.10	投 影 Projection		MATERIAL			
			Angle	$\pm 3.0^{\circ}$						