

**Pogo Pin 6,1x20,5мм для тестирования  
мощных приборов**




[www.sdb-element.com](http://www.sdb-element.com)

[info@sdb-element.com](mailto:info@sdb-element.com)

тел: +7(916) 700-70-40

тел: +7(929) 575-58-72

**Исходное состояние**



**Рабочее состояние (нажатое)**



|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Размер                                | 6,1x20,5        |
| Номинальный ток/напряжение            | 20,0А/12V DC    |
| Электрическое сопротивление контактов | Не более 50 мОм |
| Сила сжатия                           | 0,5 (±0,06) кгс |
| Полный ход                            | 5,0 мм          |
| Жизненный цикл                        | 10000 нажатий   |
| Рабочая температура                   | -40 до +85 °C   |