

Вентилятор RQA15051HBL 220VAC



Описание

Вентилятор RQA 15051HBL 220VAC – осевой (аксиальный) малогабаритный вентилятор переменного тока на 220В 0,22 А с размерами 150х150 мм и толщиной 50 мм, мощность – 35/33 Вт, скорость вращения – 2400/2800 об/мин. Обозначения букв маркировки: Н – высокоскоростной, В – подшипник качения, L – выводы из луженного провода.

Технические характеристики

- Род тока AC переменный
- Напряжение питания, В ~220 - 240
- Номинальный ток, А 0,23/0,22
- Потребляемая мощность, Вт 35/33
- Производительность,
м³/ч 255/289
м³/мин 4,25/4,81
CFM 150/170
- Тип подшипника качения
- Частота вращения, об/мин 2400/2800
- Уровень шума, дБ 45/46
- Диапазон рабочих температур, °С -20~+60
- Степень защиты IP20
- Срок службы 50000 часов
- Количество лопастей 7
- Материал корпуса металл
- Материал крыльчатки пластик
- Выводы луженные провода
- Габаритные размеры 150×150×50 мм
- Масса 780 г

Габаритные и установочные размеры вентилятора, мм



