



1. Технические характеристики микросхемы К1116КП1

Параметры	Ед. изм		Пределы параметров при $t=25\pm 5^{\circ}\text{C}$
	min	max	
Напряжение питания	min	В	4,5
	max		5,5
Напряжение переключения	min	В	1,5
	max		10
Ток потребления	min	mA	5
	max		-
Выходное напряжение низкое	max	В	0,4
Выходной ток низкого уровня	max	mA	25
Выходной ток высокого уровня	min	mA	10
Индукция срабатывания	min	mТл	-
	max		80
Индукция отпускания	min	mТл	20
	max		-
Время включения	max	мкс	0,25
Время выключения	max	мкс	0,5

Окружающая температура	min	°C	-10
	max		+70
Масса	max	г	0,5