


PS-65-24  AC/DC преобразователь мощностью **65 Вт**, корпус: **открытый для монтажа на шасси**, производства компании [Mean Well](http://www.meanwell.com) серии **PS-65**



Фото **PS-65-24**


- Мощность: **65 Вт**
- Количество выходов: **1**

$U_{\text{ВЫХ}}$ $I_{\text{ВЫХ}}$

Канал **1** **24 В** **0...3 А**

- Механическая подстройка выходного напряжения: **+10% / -5%**
- КПД: **80 %**
- Уровень пульсаций (размах): **100 мВ**
- Электрическая прочность изоляции
 - вход-выход: **3000 В AC**
 - вход-земля: **1500 В AC**
- 1 фазное подключение
- Входное напряжение AC: **90...264 В** (Номинальное: **230 В**)
- Входное напряжение DC: **120...370 В**
- Комплекс защит от:
 - **короткого замыкания**
 - **перегрузки**
 - **перенапряжения**
- Примечания: **Указан диапазон подстройки 1-го выхода**

Чертеж PS-65-24



- Габариты: **127 x 76 x 42 мм**
- Корпус: **открытый для монтажа на шасси**
- Диапазоны температур работы: **0...45 °С**, хранения: **-20...85 °С**