



Фотодиод кремниевый

ФД-265-02
ТУЗ-1148-84

Исполнение: Пластмассовый корпус.
Входное окно: Пластик желтый
Масса: 1 г.



Число элементов:	1
Размер чувствительной площадки	1,45×1,45 мм
Спектральный диапазон	0,4 ÷ 1,1 мкм
Длина волны в максимуме чувствительности	0,85 мкм
Рабочее напряжение	5,0 В
Темновой ток (20°С)	≤0,005 мкА
Интегральная чувствительность (источник T _{цв} =2850К, T=20°С)	≥4×10 ⁻² мкА/лк
Рабочая температура	-60°С ÷ +85°С



Номер вывода и маркировка	Наименование	Диаметр вывода, мм
1, удлиненный	+	0,5
2	-	0,5

Применяется в изделиях электронной техники, пультах дистанционного управления в паре со светодиодами, типа АЛ-107АМ.