

Рис. 1

**Основные характеристики
мнемонических индикаторов КИПМО**

Цвет свечения

КИПМО1А-1К—	
КИПМО4А-1К,	
КИПМО1Б-1К—	
КИПМО4Б-1К	красный
КИПМО1В-1Л—	
КИПМО4В-1Л,	
КИПМО1Г-1Л—	
КИПМО4Г-1Л,	
КИПМО1Д-1Л—	
КИПМО4Д-1Л	зелено- желтый

Сила света, мкд, при
прямом токе $I_{пр} = 10$ мА
для

КИПМО1А-1К—	
КИПМО4А-1К	0,4
КИПМО1Б-1К—	
КИПМО4Б-1К	1
при $I_{пр} = 20$ мА для	
КИПМО1В-1Л—	
КИПМО4В-1Л	0,4
КИПМО1Г-1Л—	
КИПМО4Г-1Л	1
КИПМО1Д-1Л—	
КИПМО4Д-1Л	2

Спектральное распределе-
ние излучения, нм, для

КИПМО1А-1К—	
КИПМО4А-1К,	
КИПМО1Б-1К—	
КИПМО4Б-1К	650...675
КИПМО1В-1Л—	
КИПМО4В-1Л,	
КИПМО1Г-1Л—	
КИПМО4Г-1Л,	
КИПМО1Д-1Л—	
КИПМО4Д-1Л	550...570

Постоянное прямое напря-
жение, В, при $I_{пр} =$
 $= 10$ мА для

КИПМО1А-1К—	
КИПМО4А-1К,	
КИПМО1Б-1К—	
КИПМО4Б-1К	2

при $I_{пр} = 20$ мА для

КИПМО1В-1Л—	
КИПМО4В-1Л,	
КИПМО1Г-1Л—	
КИПМО4Г-1Л,	




Рис. 2

КИПМО1Д-1Л—	
КИПМО4Д-1Л	2,8
Температурный коэффи- циент прямого напряже- ния, мВ/°С	2
Постоянный прямой ток, мА, номинальное значе- ние, для	