

CLG-100-24 - AC/DC преобразователь мощностью **100 Вт**, корпус: для монтажа на шасси, производства компании [Mean Well](#) серии **CLG-100**



Фото **CLG-100-24**


- Мощность: **100 Вт**
- Количество выходов: **1**

U_{ВЫХ} I_{ВЫХ}

Канал **1 24 В 0...4 А**

- Механическая подстройка выходного напряжения: **+0% / -15%**
- КПД: **87 %**
- Уровень пульсаций (размах): **150 мВ**
- Электрическая прочность изоляции
 - вход-выход: **4250 В АС**
- 1 фазное подключение
- Входное напряжение АС: **90...264 В** (Номинальное: **230 В**)
- Коэффициент мощности: **0.95**
- Корректор коэффициента мощности
- Комплекс защит от:
 - короткого замыкания
 - перегрузки
 - перенапряжения
 - перегрева
- Примечания: Для светодиодных (LED) светильников и экранов. Герметичный корпус по IP67.

Чертеж CLG-100-24



- Габариты: **222 x 68 x 39 мм**
- Корпус: для монтажа на шасси
- Диапазоны температур работы: **-30...70 °С**, хранения: **-40...80 °С**

