

ИП для светодиодного освещения: 60 Вт; 1750 мА (стаб. по току); вход: 90...264 В; IP67

Главные

- Выходная мощность, Вт: 60
- Входное напряжение, В: 90...264
- Режим стабилизации ток/напряжение: ток
- Выходной ток (макс), мА: 1750
- Выходное напряжение, В: 3...34
- Степень защиты: IP67
- Напряжение изоляции вход-выход, кВ: 3

Заказ

- Размер, мм: 162.0x42.0x30.0
- Рабочая температура, °С: -30...70
- Температура хранения, °С: -40...80