

LRH-18-12 - AC/DC преобразователь мощностью **18 Вт**, корпус: для монтажа на шасси, производства компании [Mean Well](#) серии **LRH-18**



Фото **LRH-18-12**


- Мощность: **18 Вт**
- Количество выходов: **1**

$U_{\text{ВЫХ}}$ $I_{\text{ВЫХ}}$

Канал **1 12 В 0...1.5 А**

- Уровень пульсаций (размах): **77 мВ**
- Электрическая прочность изоляции
 - вход-выход: **3000 В АС**
- 1 фазное подключение
- Входное напряжение АС: **90...264 В** (Номинальное: **230 В**)
- Примечания: **80**

Чертеж LRH-18-12



- Габариты: **120 x 140 x 30 мм**
- Корпус: для монтажа на шасси
- Диапазоны температур работы: **20...-25 °С**, хранения: **70...-40 °С**