


PLN-100-24 (MW)

ИП для светодиодного освещения: 100 Вт; 4000 мА / до 24 В (стаб. по току или напр.);
вход: 90...264 В; IP64 



Главные

- Выходная мощность, Вт: 100
- Входное напряжение, В: 90...264
- Режим стабилизации ток/напряжение: ток или напряжение
- Выходной ток (макс), мА: 4000
- Выходное напряжение, В: 0
- Степень защиты: IP64
- Напряжение изоляции вход-выход, кВ: 4.25

Заказ

- Размер, мм: 200.0x70.5x35.0
- Рабочая температура, °С: -30...50
- Температура хранения, °С: -40...80