




Газовый паяльник goot GP-510 Set (PORTASOL PRO PIEZO SET) с набором насадок.

В рамках OEM-соглашения фирма **PORTASOL** изготавливает газовые паяльники под брендами **ERSA, JBC, Taiyo Electric (goot), WELLER**. Паяльники, имеющие одинаковый внешний вид, имеют взаимозаменяемые жала. Различия касаются только цветового оформления, упаковки, комплектации.

Ирландская фирма «**Portasol**» прославилась своими качественными газовыми паяльниками и газовыми термоклеевыми пистолетами.

Автономный паяльник **Portasol GP-510SET (PORTASOL PRO PIEZO SET)** имеет пьезо поджог, позволяет осуществлять пайку с регулировкой температуры и не требуют электропитания. Паяльник **GP-510SET** легкий и портативный, поэтому имеет смысл остановить выбор именно на нем, если приходится вести работу в полевых условиях и на необорудованных рабочих местах.

- Может использоваться как горелка, паяльник или фен горячего воздуха.
- Нагрев до рабочей температуры занимает всего 30 секунд.
- Тепловую мощность можно регулировать в пределах 15-75 Вт.
- Легкий пуск, простым нажатием кнопки.
- В комплект входит само устройство, 2 паяльных жала D=1 мм и 2.4 мм, насадка горелка, насадка горячий воздух, насадка для термоусадки, целлюлозная губка для очистки жал, подставка и пластиковый кейс
- Наименование продукта: **Portasol Pro Piezo (Portasol Pro II)**
- взаимозаменяемость жал с паяльниками «**Weller**» **Portasol P-1K** и **ERSA Profi Set-75**
- Длина: 175 мм
- Вес: 65 г
- Рабочая температура (паяльник): 580 °C (макс)
- Рабочая температура (горелка): 1300 °C (макс)
- Рабочая температура (горячий воздух): 625 °C (макс)
- Время заправки: 30 сек.
- Система Воспламенения: Пьезоэлектрическая
- Тип газа: бутан, изобутан из стандартного баллончика
- Время непрерывной работы: Около 45 минут (в режиме пайки) при максимальной температуре
- Газовый паяльник имеет сертификат соответствия № РОСС JP. АИ49.В00867



Standard

Must be used with the GP-510HT