

GX12M-4B**Описание**

Разъемы малогабаритные цилиндрические, соединяют цепи с нагрузкой до 15 А и 250 В.

Характеристики

Сопротивление изоляции, МΩ: 5000

Степень защиты: IP55

Температурный диапазон: -50~+70 °С

Диаметр посадочного места для пайки, мм: 0.8

Функциональное назначение: Вилка

Ток, А: 5

Диаметр контактов, мм: 1.15

Способ монтажа: На блок

Номинальное напряжение, В: 125

Количество контактов: 4

Чертежи

