


Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ6 (Цоколь E14/25x17)



Заменяют лампы накаливания:

RН6-25; RН6-30-1; RН127-8;  
 RН110-40; RН120-25;  
 RН230-15; Ж-75-4; Ж-75-6Ж;  
 Ж-75-8; Ж-75-15.

Род тока	Ток, мА, (не более)	Напряжение, В							Сила света, мкд (по оси, не менее)			
		3	6,12,24,28,36,48,55,60,75	110,127	220	380	127,	220,	Гр. яркости А	Гр. яркости Б	Гр. яркости В	Гр. яркости Г
							50 Гц	50 Гц	Цвет свечения	Цвет свечения	Цвет свечения	Цвет свечения
Постоянный однонаправленный ток	20	20	15	7	4			15	36	50	120	500
Переменный ток произвольной частоты и формы или постоянный ток любого направления		20	15	7	4			15	36	50	120	500
Переменный ток						15	15	15	36	50	120	500

1. Изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 2.1, по отдельному заказу - в климатическом исполнении В2.
2. Синие и белые лампы, а также группы яркости "В" и "Г" изготавливаются начиная с напряжения 12 В.
3. Для ламп постоянного тока маркировка корпуса расположена около контакта "-".
4. Свыше 110В группа "Г" и 380В группа "В" изготавливаются только с прозрачной колбой.
5. Изделие с напряжением 380В группы "Г" не изготавливаются.