

DR-60-12 - AC/DC преобразователь мощностью **60 Вт**, корпус: для монтажа на DIN-рейку, производства компании [Mean Well](http://www.meanwell.com) серии **DR-60**



Фото **DR-60-12**


- Мощность: **60 Вт**
- Количество выходов: **1**

$U_{\text{ВЫХ}}$ $I_{\text{ВЫХ}}$

Канал **1** **12 В** **0...4.5 А**

- Механическая подстройка выходного напряжения: $\pm 10\%$
- КПД: **82 %**
- Уровень пульсаций (размах): **120 мВ**
- Электрическая прочность изоляции
 - вход-выход: **3000 В AC**
 - вход-земля: **1500 В AC**
- 1 фазное подключение
- Входное напряжение AC: **88...264 В** (Номинальное: **230 В**)
- Входное напряжение DC: **124...370 В**
- Комплекс защит от:
 - короткого замыкания
 - перегрузки
 - перенапряжения

Чертеж DR-60-12



- Габариты: **78 x 93 x 56 мм**
- Корпус: для монтажа на DIN-рейку
- Диапазоны температур работы: **-20...45 °C**, хранения: **-40...85 °C**