


**DR-120-48**  AC/DC преобразователь мощностью **120 Вт**, корпус: для монтажа на DIN-рейку, производства компании [Mean Well](http://www.meanwell.com) серии **DR-120**



Фото **DR-120-48**


- Мощность: **120 Вт**
- Количество выходов: **1**

$U_{\text{ВЫХ}}$   $I_{\text{ВЫХ}}$

Канал **1** **0 В** **0...2.5 А**

- Механическая подстройка выходного напряжения: **+10% / -0%**
- КПД: **85 %**
- Уровень пульсаций (размах): **100 мВ**
- Электрическая прочность изоляции
  - вход-выход: **3000 В АС**
  - вход-земля: **1500 В АС**
- 1 фазное подключение
- Входное напряжение АС: **88...132** или **176...264 В** (переключатель) (Номинальное: **230 В**)
- Входное напряжение DC: **248...370 В**
- Комплекс защит от:
  - **короткого замыкания**
  - **перегрузки**
  - **перенапряжения**
  - **перегрева**

## Чертеж DR-120-48



- Габариты: **65.5 x 125.2 x 100 мм**
- Корпус: для монтажа на DIN-рейку
- Диапазоны температур работы: **-10...60 °С**, хранения: **-20...85 °С**