

DRP-480-48  AC/DC преобразователь мощностью **480 Вт**, корпус: для монтажа на **DIN-рейку**, производства компании [Mean Well](http://www.meanwell.com) серии **DRP-480**



Фото **DRP-480-48**


- Мощность: **480 Вт**
- Количество выходов: **1**

$U_{\text{ВЫХ}}$ $I_{\text{ВЫХ}}$

Канал **1** **0 В** **0...10 А**

- Механическая подстройка выходного напряжения: **+10% / -0%**
- КПД: **89 %**
- Уровень пульсаций (размах): **120 мВ**
- Электрическая прочность изоляции
 - вход-выход: **3000 В АС**
 - вход-земля: **1500 В АС**
- 1 фазное подключение
- Входное напряжение АС: **180...264 В** (Номинальное: **230 В**)
- Входное напряжение DC: **250...370 В**
- Коэффициент мощности: **0.7**
- Корректор коэффициента мощности
- Комплекс защит от:
 - **короткого замыкания**
 - **перегрузки**
 - **перенапряжения**
 - **перегрева**

Чертеж DRP-480-48



- Габариты: **227 x 125.2 x 100 мм**
- Корпус: для монтажа на **DIN-рейку**
- Диапазоны температур работы: **-20...50 °С**, хранения: **-20...85 °С**