

MDR-10-12 - AC/DC преобразователь мощностью **10 Вт**, корпус: для монтажа на DIN-рейку, производства компании [Mean Well](#) серии **MDR-10**



Фото **MDR-10-12**


- Мощность: **10 Вт**
- Количество выходов: **1**

$U_{\text{ВЫХ}}$ $I_{\text{ВЫХ}}$

Канал **1** **12 В** **0...0.84 А**

- КПД: **1 %**
- Уровень пульсаций (размах): **81 мВ**
- Электрическая прочность изоляции
 - вход-выход: **3000 В AC**
 - вход-земля: **1500 В AC**
 - выход-земля: **500 В AC**
- 1 фазное подключение
- Входное напряжение AC: **90...264 В** (Номинальное: **230 В**)
- Входное напряжение DC: **120...370 В**
- Примечания: **85**

Чертеж MDR-10-12



- Габариты: **120 x 22.5 x 90 мм**
- Корпус: для монтажа на DIN-рейку

- Диапазоны температур работы: **100...-20 °C**, хранения: **70...-40 °C**