

**MDR-20-12** - AC/DC преобразователь мощностью **20 Вт**, корпус: для монтажа на DIN-рейку, производства компании [Mean Well](#) серии **MDR-20**



Фото **MDR-20-12**


- Мощность: **20 Вт**
- Количество выходов: **1**

**U<sub>ВЫХ</sub> I<sub>ВЫХ</sub>**

Канал **1 12 В 0...1.67 А**

- Механическая подстройка выходного напряжения: **± 10%**
- КПД: **80 %**
- Уровень пульсаций (размах): **120 мВ**
- Электрическая прочность изоляции
  - вход-выход: **3000 В AC**
  - вход-земля: **1500 В AC**
  - выход-земля: **500 В AC**
- 1 фазное подключение
- Входное напряжение AC: **85...264 В** (Номинальное: **230 В**)
- Входное напряжение DC: **120...370 В**
- Комплекс защит от:
  - **короткого замыкания**
  - **перегрузки**
  - **перенапряжения**

**Чертеж MDR-20-12**



- Габариты: **22.5 x 90 x 100 мм**
- Корпус: для монтажа на DIN-рейку
- Диапазоны температур работы: **-20...70 °C**, хранения: **-40...85 °C**