

MDR-20-24 - AC/DC преобразователь мощностью **20 Вт**, корпус: для монтажа на DIN-рейку, производства компании [Mea Well](#) серии **MDR-20**



Фото **MDR-20-24**


- Мощность: **20 Вт**
- Количество выходов: **1**

U_{ВЫХ} I_{ВЫХ}

Канал **1 24 В 0...1 А**

- Механическая подстройка выходного напряжения: **± 10%**
- КПД: **84 %**
- Уровень пульсаций (размах): **150 мВ**
- Электрическая прочность изоляции
 - вход-выход: **3000 В AC**
 - вход-земля: **1500 В AC**
 - выход-земля: **500 В AC**
- 1 фазное подключение
- Входное напряжение AC: **85...264 В** (Номинальное: **230 В**)
- Входное напряжение DC: **120...370 В**
- Комплекс защит от:
 - **короткого замыкания**
 - **перегрузки**
 - **перенапряжения**

Чертеж MDR-20-24



- Габариты: **22.5 x 90 x 100 мм**
- Корпус: для монтажа на **DIN-рейку**
- Диапазоны температур работы: **-20...70 °С**, хранения: **-40...85 °С**