SD-200D-12 - DC/DC преобразователь мощностью 200 Вт, корпус: для монтажа на **шасси**, производства компании Mean Well серии SD-200



Фото SD-200D-12

• Мощность: 200 Вт

• Количество выходов: 1

 $\mathbf{U}_{\mathbf{B}\mathbf{b}\mathbf{I}\mathbf{X}}$ $\mathbf{I}_{\mathbf{B}\mathbf{b}\mathbf{I}\mathbf{X}}$

Канал **1** 12 В 0...16.7 А

• КПД: 82 %

• Уровень пульсаций (размах): 120 мВ

• Электрическая прочность изоляции

о вход-выход: **1500 В DC**

о вход-земля: **1500 В DC**

• Входное напряжение DC: **72...144 В** (Номинальное: **110 В**)

• Комплекс защит от:


о короткого замыкания


о перегрузки

о перенапряжения

о перегрева

Чертеж SD-200D-12





- Габариты: **215 х 115 х 50 мм**
- Корпус: для монтажа на шасси
- Диапазоны температур работы: **-20...60** °C, хранения: **-40...85** °C