


## Серия PGA-P

### Техническая информация

<b>Резьба</b>	PG
<b>Материал</b>	полиамид 6.6, вакуумная резина
<b>Цвет</b>	черный (B) и серый (G)
<b>Рабочий диапазон</b>	от -40 до +100° C, кратковременно +120° C
<b>Химическая стойкость</b>	стойк к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям

### Чертеж



### Код заказа и артикул

Код заказа	Артикул	Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
–	PGA7-P-05B	PG7	5,3–3	12,5	8,5	17/19	10
–	PGA7-P-05G	PG7	5,3–3	12,5	8,5	17/19	10
13476	PGA7-P-08B	PG7	8–4,5	12,5	8,5	17/19	10
13477	PGA7-P-08G	PG7	8–4,5	12,5	8,5	17/19	10
–	PGA9-P-05B	PG9	5,3–3	15,2	9	22/19	10
–	PGA9-P-05G	PG9	5,3–3	15,2	9	22/19	10
13478	PGA9-P-08B	PG9	8–4,5	15,2	9	22/19	10
13479	PGA9-P-08G	PG9	8–4,5	15,2	9	22/19	10