


Серия PGB

Техническая информация

Тип резьбы	электроарматурная
Материал частей	A, C, F – безгалогенный нейлон PA66 (UL94V-2); B, D – вакуумная резина
Температура	от - 40 до +105° C (кратковременно +160° C)
Цвет	B – черный (RAL9005), G – серый (RAL7035)
Степень защиты	IP68

Чертеж



Код заказа и артикул

Код заказа	Артикул	Резьба	Диам. кабеля	C1	C2	Шестигр. A/F	Упаковка
13397	PGB7-05B	PG 7	5,5–3	12,5	8,5	17/15	50
13398	PGB7-05G	PG 7	5,5–3	12,5	8,5	17/15	50
13399	PGB7-07B	PG 7	7–4	12,5	8,5	17/15	50
13400	PGB7-07G	PG 7	7–4	12,5	8,5	17/15	50
10072	PGB7S-03B	PG 7	3,1–1,5	12,5	8	17/13	50
10073	PGB7S-03G	PG 7	3,1–1,5	12,5	8	17/13	50
10074	PGB7S-06B	PG 7	6–3	12,5	8	17/13	50
10075	PGB7S-06G	PG 7	6–3	12,5	8	17/13	50
–	PGB9-05B	PG 9	5,5–3	15,2	8,5	22/19	50
–	PGB9-05G	PG 9	5,5–3	15,2	8,5	22/19	50
13401	PGB9-09B	PG 9	8–4,5	15,2	8,5	22/19	50
13402	PGB9-09G	PG 9	8–4,5	15,2	8,5	22/19	50
13403	PGB11-07B	PG 11	7–4	18,6	9	24/22	50

13404	PGB11-07G	PG 11	7–4	18,6	9	24/22	50
13405	PGB11-10B	PG 11	10–6	18,6	9	24/22	50
13406	PGB11-10G	PG 11	10–6	18,6	9	24/22	50
13407	PGB13.5-08B	PG 13,5	8,8–5	20,4	10	27/24	50
13408	PGB13.5-08G	PG 13,5	8,8–5	20,4	10	27/24	50
13409	PGB13.5-12B	PG 13,5	12,5–7	20,4	10	27/24	50
13410	PGB13.5-12G	PG 13,5	12,5–7	20,4	10	27/24	50
13411	PGB16-10B	PG 16	11–6	22,5	10	30/27	50
13412	PGB16-10G	PG 16	11–6	22,5	10	30/27	50
13413	PGB16-14B	PG 16	14–8,5	22,5	10	30/27	50
13414	PGB16-14G	PG 16	14–8,5	22,5	10	30/27	50
13415	PGB21-16B	PG 21	16–10	28,3	12	36/33	50
13416	PGB21-16G	PG 21	16–10	28,3	12	36/33	50
13417	PGB21-18B	PG 21	18–12,5	28,3	12	36/33	50
13418	PGB21-18G	PG 21	18–12,5	28,3	12	36/33	50
13419	PGB29-22B	PG 29	22–16	37	15	46/41	10
13420	PGB29-22G	PG 29	22–16	37	15	46/41	10
13421	PGB29-25B	PG 29	25–18	37	15	46/41	10
13422	PGB29-25G	PG 29	25–18	37	15	46/41	10
–	PGB36-25B	PG 36	25–20	47	15	57/50	10
–	PGB36-25G	PG 36	25–20	47	15	57/50	10
13423	PGB36-30B	PG 36	32–24	47	15	57/50	10
13424	PGB36-30G	PG 36	32–24	47	15	57/50	10
–	PGB42-32B	PG 42	32–26	54	15,5	64/62	10
–	PGB42-32G	PG 42	32–26	54	15,5	64/62	10
13425	PGB42-39B	PG 42	41–31	54	15,5	64/62	10
13426	PGB42-39G	PG 42	41–31	54	15,5	64/62	10
–	PGB48-38B	PG 48	38–30	59,3	15,5	70/65	10
–	PGB48-38G	PG 48	38–30	59,3	15,5	70/65	10
13427	PGB48-45B	PG 48	45–35	59,3	15,5	70/65	10
13428	PGB48-45G	PG 48	45–35	59,3	15,5	70/65	10