

Гильзы алюминиевые под опрессовку


Тип: ГА (ГОСТ 23469.2-79)



- ❑ Предназначены для соединения опрессовкой алюминиевых кабелей и проводов без осевой нагрузки
- ❑ Гильзы имеют сквозную конструкцию
- ❑ Материал: алюминий марки АД1
- ❑ Рабочее напряжение: до 10 кВ
- ❑ Секторные жилы рекомендовано скруглить набором матриц НМ-300 С (КВТ)
- ❑ После зачистки концов алюминиевых жил с использованием кордощетki на жилы наносится проводящая контактная паста «КВТ». Внутреннюю поверхность гильзы также следует зачистить и смазать пастой, после чего завести в нее жилы с заходом на половину длины гильзы и произвести опрессовку



→Эксплуатационные характеристики (лет)

- ❑ Гарантийный срок хранения: 15
- ❑ Гарантийный срок эксплуатации: 15
- ❑ Срок службы: 40



товарные позиции	Сечение (мм ²)		Размеры (мм)			ед. изм.	потреб. упак.	кратность/ мин. норма отпуска
			L	d	d ₁			
<u>ГА 10 (КВТ)</u>	10	—	53	8.5	4.5	шт	100	100
<u>ГА 16 (КВТ)</u>	16	—	60	10	5.4	шт	100	100
<u>ГА 25 (КВТ)</u>	25	—	63	12	7	шт	100	100
<u>ГА 35 (КВТ)</u>	35	—	71	14	8	шт	100	100
<u>ГА 50 (КВТ)</u>	50	—	71	16	9	шт	100	100
<u>ГА 70 (КВТ)</u>	70	—	80	18	12	шт	50	50
<u>ГА 95 (КВТ)</u>	95	—	85	20	13	шт	50	50
<u>ГА 120 (КВТ)</u>	120	—	100	22	14	шт	25	25
<u>ГА 150 (КВТ)</u>	150	—	100	24	17	шт	25	25
<u>ГА 185 (КВТ)</u>	185	—	100	26	19	шт	25	25
<u>ГА 240 (КВТ)</u>	240	—	110	28	20	шт	10	10
<u>ГА 300 (КВТ)</u>	300	—	140	32	24	шт	10	10