

РТУТНЫЕ ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАМПЫ ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ДРВ



Декларация ТР ТС



Применение

Лампы применяются для общего освещения:

- открытых пространств;
- складских помещений;
- парков;
- промышленных предприятий.



Преимущества

- Бездрозсельные лампы работают в электрических сетях переменного тока напряжением 230 В и частотой 50 Гц без пускорегулирующей аппаратуры.
- Прямая замена лампы накаливания высокой мощности.
- Время розжига и выхода лампы на полную мощность от 3 до 7 минут.
- Рабочее напряжение 220-240 В.

Технические характеристики

Тип лампы	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Средняя продолжительность горения, тыс. ч
ДРВ 160 TDM	160	3000	3000
ДРВ 250 TDM	250	4700	
ДРВ 500 TDM	500	12500	
ДРВ 750 TDM	750	22000	
ДРВ 1000 TDM	1000	29000	

Ассортимент

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Срок службы, ч	Цветовая температура, К
Лампа ртутная высокого давления прямого включения ДРВ 160 Вт E27 TDM	SQ0325-0019	160	E27	8000	50	5000	4000
Лампа ртутная высокого давления прямого включения ДРВ 250 Вт E40 TDM	SQ0325-0020	250	E40	12500			
Лампа ртутная высокого давления прямого включения ДРВ 500 Вт E40 TDM	SQ0325-0021	500		25000			
Лампа ртутная высокого давления прямого включения ДРВ 750 Вт E40 TDM	SQ0325-0022	750		37500			
Лампа ртутная высокого давления прямого включения ДРВ 1000 Вт E40 TDM	SQ0325-0023	1000		50000			


Упаковка

Мощность, Вт	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
160	25	3,6	410	400	190
250	20	4,60	480	390	260
500	10	4,00	620	310	
750	9	5,9	490	470	380
1000	6	5,90	560	385	450


Сравнительная таблица аналогов по сериям

TDM ELECTRIC	Лисма	Искра	Полтава	Philips	Osram	Sylvania
ДРВ	ДРВ	ДРВ	ДРВ	ML	HWL	HSB




Габаритные размеры

Чертеж	Мощность, Вт	Размер, мм	
		ød	h
	160	77	127
	250	91	225
	500	122	292
	750	152	358
	1000		375

Типы используемых светильников

Название типа светильников	ЛКУ, НКУ	ФСП, НСП	НТУ
Изображение светильников			

Ассортимент светильников

Изображение				
Наименование светильника ТМ TDM ELECTRIC	Светильник ЛКУ 11-105-001 с/стеклом E40 TDM SQ0338-0001	Светильник ЛКУ 03-65-001 с/стеклом E27 TDM SQ0338-0003	Светильник ФСП 17-125 алю. р.асс. с/с E40 TDM SQ0334-0002	Светильник ФСП 77-55 поликарб. р.асс. с/с E27 TDM SQ0334-0006
Типы ламп ТМ TDM ELECTRIC	ДРВ 250, ДРВ 500	ДРВ 160	ДРВ 250, ДРВ 500, ДРВ 750, ДРВ 1000	ДРВ 160