



<b>Тип :</b>	<i>осевой</i>
<b>Номинальное напряжение :</b>	<i>110/ 127 (AC)</i>
<b>Напряжение :</b>	<i>пусковое (DC)- не более 160 В</i>
<b>Номинальный ток :</b>	<i>0,6/0,59 А</i>
<b>Потребляемая мощность :</b>	<i>55/54 Вт</i>
<b>Скорость :</b>	<i>вращения (Н- высокоскоростной) - 2200/ 2700 об/мин</i>
<b>Производительность :</b>	<i>150 CFM</i>
<b>Частота :</b>	<i>50/60 Гц</i>
<b>Уровень шума :</b>	<i>65 дБ</i>
<b>Частота :</b>	<i>50/60 Гц</i>
<b>Диапазон рабочих температур :</b>	<i>-20... +60 °С</i>
<b>Температура хранения :</b>	<i>-30...+75 °С</i>
<b>Вывод :</b>	<i>луженый провод</i>
<b>Тип подшипника :</b>	<i>В - качения</i>
<b>Вес :</b>	<i>1,55 кг</i>
<b>Высота :</b>	<i>150 мм</i>
<b>Ширина :</b>	<i>172 мм</i>
<b>Глубина :</b>	<i>50 мм</i>