


# Пусковые конденсаторы серии CBB61



Металлизированный пропиленовый плёночный конденсатор переменного тока не индуктивного типа. Корпус выполнен из самогасящегося полимерного пластика и имеет прямоугольную форму. Вся конструкция залита эпоксидным компаундом.

Имеется фланец для крепления конденсатора винтом 6 мм. Конструкция выводов - гибкие медные провода 12см.

Можно применять взамен конденсаторов серии МБГЧ.



Номинальная ёмкость, мкф	450 В		
	L, мм	H, мм	W, мм
1	36	22	11
2	38	25	15
3	38	25	15
4	47	28	17
5	47	33	19
6	47	33	19
8	48	35	22
10	47	35	25
12	58	38	25
15	59	40	28
18	58	50	28
20	58	50	38

СВВ61 предназначены для использования в цепи переменного тока 50-60 Гц.

Основная область применения - в качестве пусковых и рабочих для запуска однофазных (двухфазных) асинхронных электродвигателей в :

- вентиляторах
- кондиционерах
- воздухоочистителях
- системах вентиляции (вытяжки, приточные)
- насосах
- стиральных машинах
- дренажных помпах
- других устройствах