




40x40x10mm DC fan sleeve bearing, 12V 250mm

D40SM-12A-25



Спецификация

Rated voltage: 12VDC
 Operation voltage: 6V~14V
 Rated current: 0.12A
 Rated power (max): 1.44W
 Starting voltage: 6V
 Locked current: 0.16A
 Insulation type: UL: Class A
 Speed (max): 5000RPM±10%
 Maximum air flow: 3.08CFM
 Maximum static pressure: 2.08mm-H2O
 Acoustical noise: 27 dB

Упаковка

Кол-во в коробке, шт	400
Объем коробки, куб.м.	0.036
Вес коробки, кг	7.4
Размеры индивидуальной упаковки ДхШхВ	45x45x5 mm
Размеры картонной коробки ДхШхВ:	600x200x300 mm
Страна происхождения	CN
Баркод	8716309012577
Таможенный код	8414592590

Сертификаты

