

Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 mating life
 coupling torque

Components

centre contact
 outer contact
 crimp ferrule
 other metal parts
 insulator
 gasket

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Steckzyklen
 Kupplungsdrehmoment

Bauteile

Innenkontakt
 Außenkontakt
 Crimprohr
 sonstige Metallteile
 Isolierung
 Dichtung

Ⓐ G30: 1.4/3.8 AF Draka, 7808A Belden, CNT-240 Andrew, H 155 Pope, HPF 240, LMR 240 TMS, Low Loss 1.4/3.8, MCR 240 AFB Draka, S 04172 D Suhner, Speedfoam 400 Habia, TZC 500 25 Ericsson, WCX240 NEK/CDT



Ⓐ IEC 60169-17
 A0231
 Crimp
 Crimp Ⓐ
 ≥ 500
 0.46-0.69 Nm

Materials / Material

CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 Cu
 CuZn39Pb3
 PTFE
 Silikon

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
 Cu2Ni5
 Ni5
 Cu2Ni5

a	17233	28.11.05	MA	1996	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	20.11.	UE	
				gepr./appr.	21.01.97	BE	Oberfläche/ finish
				Norm./stand.			
Maßstab/scale				Benennung/title			
2:1				TNC-Straight Plug cr/cr TNC-Kabelstecker cr/cr			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		
				K	J01010A0035		 Maße/dimensions: mm
				Ersatz für/ replaces	EW960085-00		Original: DIN A4