Краткий обзор Pro'sKit MT-7068. Обеспечивает легкий поиск и устранение неисправностей в телекоммуникационной и компьютерной сети разных стандартов.

Комплект МТ-7068, состоящий из модуля проверки состояния кабельных соединений и тоновой прозвонки, предназначен для локализации и устранения повреждений кабелей и разъемов RJ11/RJ45, а также разъемов USB, F, BNC и RCA; для подключения прибор оборудован зажимами типа «крокодил». Тоновая прозвонка МТ-7068 обнаруживает телефонные и Ethernet сети, показывает полярность и активные номера линии переноса речевых сигналов и указывает номер активной пары в контурах Ethernet. Модуль проверки текущего состояния удаленных портов и тоновая прозвонка МТ-7068 также предлагают стандартный набор функций: визуальную и звуковую индикацию интенсивности сигнала, обнаружение аналогового/тонального сигнала, проверку целостности кабеля. Данные приборы идеально подходят для всех видов сервисных работ в области телекоммуникации, сетевых технологий, передачи данных, аудио/видео, кабельного телевидения, а также для обслуживания кабельных сетей вне помещений.

Возможности оборудования:

- Быстро и легко обнаруживает кабели
 - Обнаруживает скрытые кабели
- Быстро отделяет нужный кабель или пару
 - Не производит шума и экономит время
- Безопасно и эффективно подключается к работающим сетям
 - Подтверждает целостность проводки по разметке
 - Локализирует и устраняет повреждения кабелей

Области применения:

- Медный кабель, в том числе и экранированный (STP) или UTP кабель
 - Коаксиальный кабель 75 или 50 Ом
 - Сети передачи данных 10 Base-T или 10/100 Base-T
 - Обеспечение контроля и безопасности двухжильного кабеля
 - Обслуживание старых телефонных линий (типа POTS)

Характеристики прозвонки МТ-7068-Т

| Частота сигнала | 1 кГц |
|-----------------------------|---|
| Модуляция сигнала | Одно-/двухтональный сигнал |
| Совместимые разъемы | RJ-45/RJ- 11/USB/F/BNC/RCA/зажимы типа «крокодил» |
| Проверка целостности кабеля | >300 Ом |
| Напряжение батареи | 6 В при 600 Ом |
| Выбор функции | 5-позиционный вращающийся переключатель |
| Индикация разметки кабеля | 8 светодиодных индикаторов |
| Защита по напряжению | 100 B |

| Индикация разряженности батареи | 6.5V |
|---------------------------------|--------------|
| Тип батареи | 9 B(6F22) |
| Размеры (ДхШхГ) | 140х70х30 мм |

Характеристики модуля-приемника МТ-7068-Т

| Частота | 1 кГц |
|---------------------------------|----------------------------|
| Совместимые разъемы | RJ-45/RJ-11/USB/F/BNC/RCA |
| Разъем для наушника | 1 |
| Индикация статуса сигнала | 8 светодиодных индикаторов |
| Индикация разметки кабеля | 8 светодиодных индикаторов |
| Индикация разряженности батареи | 6.5 B |
| Тип батареи | 9 B (6F22) |
| Габариты (ДхШхВ) | 250х52х33 мм |