Технические характеристики		
Диапазон напряжения	40-700 B	
Диапазон частот	15-400 Гц	
Временной режим работы	Непрерывный	

Требования к окружающей среде	
Рабочая температура	от 0 °C до 40 °C
Устойчивость к пыли/воде	IP 40

Электрический стандарт безопасности	
Электробезопасность	EN 61010, EN 61557-7
Категория превышения напряжения	КАТЕГОРИЯ III, 600 В КАТЕГОРИЯ IV, 300 В

Механические и общие характеристики		
Размер	124 х 61 х 27 мм	
Bec	200 г	
Питание	От проверяемого устройства	
Гарантия	2 года	