

## SpectrumAnalyzer\_18x14 BOM

количество	позиция	наименование	код товара
1	BQ1	NX3225GA-12MHZ STD-CRG-2	9000523957
1	BQ2	NX3215SA-32.768K	9000523964
15	C1 - C9, C11, C14, C17 - C19, C28	0.1мкФ, 50В, 0603	226236018
2	C10, C20	4.7 мкФ, 10 В, тип А	6038
2	C12, C15	22 пФ, 50 В, 0603	183744283
2	C13, C16	22 пФ, 50 В, 0603	183744283
2	C21, C27	2.2мкФ, 10В, 0603	964476454
72	C22 - C25, C29 - C96	1мкФ, 16В, 0603	809747611
1	C26	0.01 мкФ, 50В, 0603	990818187
6	C97 - C102	220 пФ, 50 В, 0603	79714346
1	DA1	LP2985AIM5-3.3/NOPB	398602252
1	DD1	MC74VHC1GT125DT1G	9000014391
1	DD2	M24C64-WMN6TP	9060000150
1	DD3	LIS3DHTR	9000249631
1	DD4	STM32F302CBT6	9000537669
252	HL1 - HL252	SK6812-MINI RGB	9000447286
18	HL253 - HL270	SK6812 SIDE	
14	R1 - R5, R8, R13 - R16, R21 - R24	0.063Вт 0603 10 кОм, 5%	65097
2	R6, R7	0.063Вт 0603 4.7 кОм, 5%	13832
1	R9	0.063Вт 0603 0 Ом, 5%	9000070541
1	R10	0.063Вт 0603 1,5 кОм, 5%	43547
2	R11, R12	0.063Вт 0603 22 Ом, 5%	45498
4	R17 - R20	0.063Вт 0603 47 кОм, 5%	42218
5	SW1 - SW5	KLS7-TS6604-5.0-180 (IT-1102SA)	9000336848
1	VD1	USBLC6-2SC6	9000039051
1		KLS1-233-0-0-1-T (Micro USB 5S-B)	9000313769
1		DS1092-13-N8S Держатель CR2032	9000526350

1		PLS-40S (одна штука на 4 платы)	9000526226
1		Печатная плата Spectrum analyzer 18x14 V1	9000543618