

RDC2-0064 BOM

количество	позиция	наименование	код товара
1	BQ1	8.000 МГц HC-49S	297062262
1	BQ2	24.000 МГц HC-49S	511823195
4	C1, C2, C29, C30	22 пФ, 50 В, 0603	183744283
39	C3, C7, C9 - C15, C19, C20, C23 - C25, C27, C31 - C33, C35, C39 - C46, C63 - C70, C87, C90 - C92	0.1 мкФ, 16В, 0402	9000489414
1	C16	не устанавливать	
5	C4, C5, C22, C26, C28	2.2 мкФ, 10В, 0603	964476454
5	C6, C8, C21, C34, C38	4.7 мкФ, 10 В, тип А	6038
2	C17, C18	4.7 мкФ, 6.3 В, 0603	9000122589
2	C36, C37	0.01 мкФ, 50 В, 0603	9000143994
40	C47 - C62, C71 - C86, C88, C89, C93 - C98	1.8 пФ, 50В, 0402	9000110756
1	DA1	LM1117GS-3.3	9000543848
1	DD1	STM32F722VCT6	9000507511
1	DD2	не устанавливать	
1	DD3	USB3300-EZK-TR	9110050730
1	HL1	Светодиод зеленый, smd 0603	939848017
5	L1 - L5	BLM18PG121SN1D	9000024909
5	R1, R4, R7, R15, R17	0.063Вт 0603 10 кОм, 5%	65097
2	R2, R3	не устанавливать	
1	R5	0.063Вт 0603 2 кОм, 5%	5204
1	R16	0.063Вт 0603 820 Ом, 5%	24642
5	R6, R10 - R13	0.063Вт 0603 22 Ом, 5%	45498
1	R8	0.063 Вт 0603 12 кОм, 1%	9000079738
1	R9	0.063 Вт 0603 1 МОм, 5%	58429
1	R14	0.063Вт 0603 4.7 кОм, 5%	13832
40	R18 - R33, R66 - R81, R114, R115, R120 - R125	0.063Вт 0402 100 кОм, 5%	9000189642

40	R34 - R49, R82 - R97, R116, R117, R126 - R131	0.063Вт 0402 470 Ом, 5%	9000189650
40	R50 - R65, R98 - R113, R118, R119, R132 - R137	0.062Вт 0402 56 Ом, 5%	9000189747
22	VD1 - VD22	USBLC6-2SC6	9000039051
1	USB1	USBB-1J (DS1099-B), Розетка на плату, тип В, угловая	846814658
1	USB2	1734346-1 USB B SMD	9000213517
		PLD-80 - 127 контактов на плату	30375
1		ПП RDC2-0064	