



ПАСПОРТ

HG 140


Обогреватель на DIN-рейку 100W

1. Назначение


Обогреватель предназначен для обогрева электрооборудования в электротехнических шкафах. Предотвращает образование конденсата, появление коррозии и падение температуры ниже минимального значения. Защищает от замерзания электронные компоненты.

2. Технические характеристики

Параметры	Значения
Артикул	HG 140
Наименование	Нагреватель на DIN-рейку
Номинальное напряжение, В	120-240
Мощность нагрева, Вт	100
Радиатор	Алюминиевый профиль
Диапазон рабочей температуры	От -20 до +70 °С
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP54
Способ установки	на DIN-рейку 35мм
Монтажное положение	вертикальное
Масса нетто, гр.	500



3. Основные габаритные размеры



Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. Диапазон рабочих температур: от -20 до +70 °С и относительной влажности не более 80 % при +25 °С, без образования конденсата. Прибор устанавливается на DIN-рейку.

ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны при работе с нагревателем.

Не накрывать нагреватель!

Не касаться включенного нагревателя - это может привести к ожогу!

Не использовать в агрессивной среде!

Не монтировать на дерево, пластмассу и другие легко воспламеняющиеся материалы.

Термостат приобретается отдельно.



4. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Дата продажи « » _____ 202_ г.

Производитель: **Mibo Electric Group Co., Ltd**

Xiangyang Industrial Zone, Liushi Town, Leqing City, Wenzhou City, Zhejiang Province, (Китай)

Импортер на территории РФ: ООО «ПКФ УралКранДеталь», ИНН 6678050715

620141, Россия, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Артинская 24

Тел.: 8-800-250-88-91, www.uralkrandetal.com