

Altimax | MSH

Серия магнитных мешалок



4

Модели
в серии

Изготовлена из
качественных материалов и
имеет долгий срок службы

380°C

Температура
нагрева

Легко
регулируемый
угол наклона

Простота
обслуживания



Скорость
перемешивания
до 2000 об/мин



Функции циркуляции,
диспергирования, и
температурной обработки



Технические характеристики

Модель	Altimax MSH-1	Altimax MSH-2	Altimax MSH-3	Altimax MSH-4D
Материал нагревательной платформы	Алюминий			Сталь с керамическим покрытием
Размер нагревательной платформы	120×120 мм	170×170 мм	190×190 мм	
Макс. емкость для перемешивания	2 л	5 л	20 л	
Частота вращения, об. /мин	100-2000 об. /мин		200-2000 об. /мин	
Температура нагрева	380 °С			
Потреб. мощность	180 Вт	500 Вт	600 Вт	
Датчик температуры	-			PT100
Габариты	200×120×90 мм	265×185×190 мм	320×190×125 мм	
Масса	1,9 кг	2,2 кг	5 кг	

Комплектация

Магнитная мешалка Altimax	1 шт.
Сетевой кабель	1 шт.
Магнитный якорь	1 шт.
Штатив с держателем	1 шт.
Предохранитель	1 шт.

Сертификаты



Руководство
по эксплуатации



Декларация
о соответствии

Информация для заказа

арт. MS050103	Altimax MSH-1 магнитная мешалка с подогревом
арт. MS050106	Altimax MSH-2 магнитная мешалка с подогревом
арт. MS050203	Altimax MSH-3 магнитная мешалка с подогревом
арт. MS050204	Altimax MSH-4D магнитная мешалка с подогревом