

## RDC2-0027v3

КОЛ-ВО	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД ТОВАРА
1	DD2	ADAU1701JSTZ	9000403500
1	U1	TJ9198GSF5-3.3D	9000543850
1	DD1	M24C64	9060000150
1	VT1	FMMT718TA	9000170933
6	R1, R2, R13, R14, R15, R16	0.063Вт 0603 51 кОм, 1%	9000079753
5	R7, R10, R11, R17, R20	0.063Вт 0603 10 кОм, 1%	9000079736
2	R4, R5	0.063Вт 0603 8.2 кОм, 1%	9000079734
1	R6	0.063Вт 0603 18 кОм, 1%	9000079742
1	R18	0.063Вт 0603 470 Ом,	56821
1	R12	0.063Вт 0603 100 Ом, 1%	9000079616
1	R3	0.063Вт 0603 1 кОм, 1%	9000079676
2	C1, C5	ТЕСАР, 10 мкФ, 10 В	146061461
2	C2, C36	Кер.ЧИП конд. 0.01 мкФ	990818187
11	C9, C11, C12, C13, C14, C25, C26, C27, C30, C31, C32	Кер.ЧИП конд. 0.1мкФ	226236018
6	C3, C4, C21, C22, C23, C24	Кер.ЧИП конд. 100пФ	305749128
2	C15, C20	Кер.ЧИП конд. 22пФ	472852716
1	C35	Кер.ЧИП конд. 0.056мкФ	73732718
5	C6, C7, C28, C29, C34	Кер.ЧИП конд. 10мкФ, 0805	463759269
7	C8, C10, C16, C17, C18, C19, C33	ТЕСАР, 10 мкФ, 10 В, тип А	868717967
1	BQ1	12.288 МГц имп. НС-49U	44665
1		PLS-40	39606
1		Печатная плата RDC2-0027V3	9000555225