

Mechanical characteristics
cable group

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

interface dimensions acc. to
assembly code
panel piercing

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Montagebohrung

Components
centre contact
tooth washer
other metal parts
insulator
gasket
o-ring

Bauteile
Innenkontakt
Fächerscheibe
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung
O-Ring

- (a) G 7: KX22A, KX 3B, RG-174/U,
RG-188A/U, RG-316/U,
MRC 100 Flex (0.48L/1.5AF) Draka
 - (d) LMR-100A TMS
- IEC 61069-17
A04
Z004

Materials / Material **Finish / Oberfläche**
CuBe2Pb (c) NiP-Au
CuSn6 Cu2Ni5
CuZn39Pb3 Cu2Ni5
PTFE
silicone / Silikon
NBR

Electrical characteristics
return loss

(b) **Elektrische Eigenschaften**
Rückflussdämpfung

insertion loss



Einfügedämpfung

typ.: 1 GHz - 36 dB, 2 GHz - 32 dB,
3 GHz - 26,5 dB
<0,15 dB up to/bis 3 GHz

Environmental
protection class
barrier sealing
RoHS compliant

- (e) **Umgebung**
Schutzklasse
- (e) Längsdichtigkeit
- (c) RoHS konform

- (d) IP 67 (IEC 60529)
- IP 67 (IEC 60529)
- 2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	
			gez./ drawn	25.03.2013	MA		
			gepr./ appr.	25.04.2013	BJ	ca./approx. 23	
			Maßstab/ scale 2:1	Benennung/ title TNC Bulkhead Jack TNC-Kabeleinbaubuchse			
e	28600	16.03.2017	MA				
d	28150	20.12.2016	MA			 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1	
c	24609	25.03.2013	MA	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./ doc. type		Zeichnungsnr./ drawing no.
b	10839	19.09.1999	BJ	K			J01011A2337
a	7710	21.03.1997	BI	Ersatz für/ replaces			Zeichnung vom 18.09.1996