

ВЕНТИЛЯТОРЫ

ВЕНТИЛЯТОРЫ АС

Осевые вентиляторы переменного тока (АС) предназначены для размещения в оборудовании стационарного и передвижного типа при возможности подключения к сетевому питанию 220 (110) В. Корпуса и крыльчатки вентиляторов выполнены из высокопрочного пластика и металла, обеспечивающих продолжительный рабочий ресурс изделий. Предлагаемая номенклатура вентиляторов позволяет выбрать оптимальное решение по обеспечению требуемого теплового режима функционирования оборудования.



Примеры продукции

Технические характеристики


Мощность электродвигателя	14-54 Вт
Скорость вращения	2100-2650 об./мин
Производительность	0,42-5,1 м ³ /мин
CFM	15-180
Уровень шума	26-63 дБ
Диапазон рабочих температур	-20 ... +60 °С
Материал корпуса/крыльчатки	Пластик PBT Металл
Масса	262-1700 г

Условные обозначения

RQA 120x25 HBL

L	с гибкими выводами
T	с клеммами
S	подшипник скольжения
B	подшипник качения
	Высокоскоростной
	Габаритный размер 120x120x25 мм
	Переменного тока
	Серия вентилятора


Типоразмеры




Форма корпуса



Квадрат



Круг



Усечённый
круг