

Технические характеристики	
Диапазон напряжения	До 400 В
Индикатор фаз	120-400 В переменного тока
Диапазон частот	2-400 Гц
Временной режим работы	Непрерывный
Требования к окружающей среде	
Рабочая температура	от 0 °С до 40 °С
Рабочая высота над уровнем моря	До 2000 м
Влажность (Без конденсации)	от 15 % до 80 %
Устойчивость к пыли/воде	IP 40
Электрический стандарт безопасности	
Электробезопасность	EN 61010, EN 61557-7
Категория превышения напряжения	КАТЕГОРИЯ III, 300 В
Механические и общие характеристики	
Размер	124 x 61 x 27 мм
Вес	0,15 кг
Батареи	1 x 9 В
Гарантия	2 года