

Altimax | SH

Серия орбитальных шейкеров



2

Модели
в серии

Регулирование
скорости вращения в
зависимости от типа и
объема образца


Орбитальное движение
предотвращает оседание
образцов на дне пробирки



6

Орбитальных
головок

Сохранение
результатов



Вращение головок на
360° способствует
равномерному
перемешиванию

Технические характеристики

Модель	Altimax SH-1-10	Altimax SH-1-20
Тип перемешивания	Орбитальный	
Макс. вес перемешивания (с платформой)	≤ 5 кг	
Амплитуда колебаний	Ø10 мм	Ø20 мм
Диапазон скорости	100 ~ 500 об/мин	30 ~ 250 об/мин
Шаг установки скорости	± 1 об/мин	
Цифровая установка времени	0 ~ 9999 мин (с функцией синхронизации)	
Шаг установки времени	1 мин	
Тип управления	Цифровое	
Тип двигателя	Бесщеточный	
Потребляемая мощность	30 Вт	
Питание	220 В переменного тока, 60 Гц	
Внешние габариты	365x450x222 мм	
Габариты платформы	320x320 мм	
Дополнительная функция	Калибровка отклонений, отключение памяти	

Комплектация

Шейкер Altimax SH-1	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
Платформа	1 шт.

Сертификаты



Руководство
по эксплуатации



Декларация
о соответствии

Информация для заказа

арт. SH050101 Altimax SH-1-10 орбитальный шейкер

арт. SH050102 Altimax SH-1-20 орбитальный шейкер
