

D-UT 16 - Концевая крышка

3047206

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3047206>



Просьба обратить внимание, что данные, представленные в данном PDF-документе, сгенерированы из нашего онлайн-каталога. Пожалуйста, посмотрите полные данные в документации пользователя. Действуют наши общие условия пользования, распространяющиеся на загрузки.

Концевая крышка, длина: 52,8 мм, ширина: 2,2 мм, высота: 47,3 мм, цвет: серый



D-UT 16 - Концевая крышка

3047206

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3047206>



Технические характеристики

Характеристики изделий

| | |
|-------------|-----------------|
| Тип изделия | Концевая крышка |
|-------------|-----------------|

Экологические условия и условия эксплуатации

Условия окружающей среды

| | |
|---|---|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |

Спецификации материала

| | |
|--|-------------|
| Цвет | серый |
| Материал | РА |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
| Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
| Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
| Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |

Размеры

| | |
|--------|---------|
| Ширина | 2,2 мм |
| Высота | 47,3 мм |
| Длина | 52,8 мм |

D-UT 16 - Концевая крышка

3047206

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3047206>



Phoenix Contact 2023 © — все права сохранены
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00
info@phoenixcontact.com