



Стойка для печатных плат нейлоновая папа-мама (черная/белая)



Обозначение	М, Размер резьбы	А, мм (Высота)	В, мм (Размер под ключ)	С, мм (Длина резьбовой части)
М2 высота 5мм	М2	5	3,9	5,0
М2 высота 6мм	М2	6	3,9	5,0
М2 высота 8мм	М2	8	3,9	5,0
М2 высота 10мм	М2	10	3,9	5,0
М2 высота 12мм	М2	12	3,9	5,0
М2 высота 15мм	М2	15	3,9	5,0
М2 высота 18мм	М2	18	3,9	5,0
М2 высота 20мм	М2	20	3,9	5,0
М2 высота 25мм	М2	25	3,9	5,0
М2 высота 30мм	М2	30	3,9	5,0

M2,5 высота 5мм	M2,5	5	4,7	6,0
M2,5 высота 6мм	M2,5	6	4,7	6,0
M2,5 высота 8мм	M2,5	8	4,7	6,0
M2,5 высота 10мм	M2,5	10	4,7	6,0
M2,5 высота 12мм	M2,5	12	4,7	6,0
M2,5 высота 15мм	M2,5	15	4,7	6,0
M2,5 высота 18мм	M2,5	18	4,7	6,0
M2,5 высота 20мм	M2,5	20	4,7	6,0
M2,5 высота 25мм	M2,5	25	4,7	6,0
M2,5 высота 30мм	M2,5	30	4,7	6,0
M3 высота 5мм	M3	5	5,5	6,0
M3 высота 6мм	M3	6	5,5	6,0
M3 высота 7мм	M3	7	5,5	6,0
M3 высота 8мм	M3	8	5,5	6,0
M3 высота 9мм	M3	9	5,5	6,0
M3 высота 10мм	M3	10	5,5	6,0
M3 высота 11мм	M3	11	5,5	6,0
M3 высота 12мм	M3	12	5,5	6,0
M3 высота 13мм	M3	13	5,5	6,0
M3 высота 14мм	M3	14	5,5	6,0
M3 высота 15мм	M3	15	5,5	6,0
M3 высота 16мм	M3	16	5,5	6,0
M3 высота 17мм	M3	17	5,5	6,0
M3 высота 18мм	M3	18	5,5	6,0
M3 высота 20мм	M3	20	5,5	6,0
M3 высота 22мм	M3	22	5,5	6,0
M3 высота 25мм	M3	25	5,5	6,0
M3 высота 28мм	M3	28	5,5	6,0
M3 высота 30мм	M3	30	5,5	6,0
M3 высота 35мм	M3	35	5,5	6,0
M3 высота 40мм	M3	40	5,5	6,0
M3 высота 45мм	M3	45	5,5	6,0
M3 высота 50мм	M3	50	5,5	6,0
M4 высота 5мм	M4	5	7	6,0
M4 высота 6мм	M4	6	7	6,0
M4 высота 7мм	M4	7	7	6,0
M4 высота 8мм	M4	8	7	6,0
M4 высота 9мм	M4	9	7	6,0
M4 высота 10мм	M4	10	7	6,0
M4 высота 11мм	M4	11	7	6,0
M4 высота 12мм	M4	12	7	6,0
M4 высота 13мм	M4	13	7	6,0
M4 высота 14мм	M4	14	7	6,0

M4 высота 15мм	M4	15	7	6,0
M4 высота 16мм	M4	16	7	6,0
M4 высота 17мм	M4	17	7	6,0
M4 высота 18мм	M4	18	7	6,0
M4 высота 19мм	M4	19	7	6,0
M4 высота 20мм	M4	20	7	6,0
M4 высота 21мм	M4	21	7	6,0
M4 высота 22мм	M4	22	7	6,0
M4 высота 23мм	M4	23	7	6,0
M4 высота 24мм	M4	24	7	6,0
M4 высота 25мм	M4	25	7	6,0
M4 высота 26мм	M4	26	7	6,0
M4 высота 27мм	M4	27	7	6,0
M4 высота 28мм	M4	28	7	6,0
M4 высота 30мм	M4	30	7	6,0
M4 высота 32мм	M4	32	7	6,0
M4 высота 35мм	M4	35	7	6,0
M4 высота 40мм	M4	40	7	6,0
M4 высота 45мм	M4	45	7	6,0
M4 высота 50мм	M4	50	7	6,0