


# PT810000

## AIMANT DE COMMANDE ENROBE MOULDED CONTROL MAGNET

Boîtier plastique / plastic case  
M12x100

Référence <i>Reference</i>	Aimant inclus <i>Magnet enclosed</i>
PT810000	UR801000



### Dimensions / Outlines




fig 1

Couple de serrage max. 0.8Nm

### Caractéristiques / Data

Aimants "Terres rares" aimantés suivant la longueur  
"Rare earths" magnets magnetized along the length

NdFe Bore

Enrobage / Protection Resine

Epoxy

Tolérance de dimensions / Diameter and length margin

± 0,2 mm

Température max pour les aimants enrobés / Max temperature ( moulded magnets )

80 °C

Champ coercitif "Hc" / Coercitivity

860-907kA/m

Rémanence "Br" / Remanence

1,17 à 1,21 T

Pour d'autres dimensions , nous consulter / For others, please contact us



Proud to serve you

**celduc**<sup>®</sup>  
r e l a i s

www.celduc.com

5 Rue Ampère B.P. 30004 42290 SORBIERS - FRANCE E-Mail : celduc-relais@celduc.com  
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20  
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19