

RDC2-0060

кол-во	позиция	наименование	код товара
1	DD3	STM32F302CBTх	9000537669
1	DA1	LP2985-3.3	398602252
1	DD1	74АНС1G125	9000014391
1	DD2	24LC64	9060000150
1	C13	0.01 0603	990818187
16	C1 C2 C3 C4 C5 C6 C8 C14 C15 C17 C18 C21 C22 C23 C24 C25	0.1 0603	9000591935
2	C19 C20	22p 0603	183744283
2	C9 C10	150p 0603	997621587
2	C11 C12	1 uF 0603	809747611
2	C7 C16	2.2 uF 0603	964476454
1	C26	4.7 uF типА	6038
10	R1 R2 R3 R4 R5 R6 R10 R11 R13 R18	10k 0603	65097
1	R19	1.5 k 0603	43547
2	R7 R9	22k 0603	9000079744
2	R20 R21	22R 0603	45498
2	R14 R17	4.7k 0603	13832
2	R15 R16	47k 0603	42218
1	XS2	USB_micro	9000313769
1	VD1	USBLC6-2SC6	9000039051
1	BQ1	NX3225GA-12MHZ STD-CRG-2	9000523957
1		Печатная плата	9000604375