

Лазерный модуль №S4

Фиксированный фокус, стеклянная линза.

Длина волны: 650нм.

Мощность: 5мВт

Размеры: диаметр 4 x 15 мм.

- мощность: 5мВт
- длина волны: 640-660нм;
- напряжение тока: 3В;
- ток потребления: 50мА;
- диапазон рабочих температур: -10+50°C;
- дальность фокусируемого изображения: на 15 метров, диаметр точки 12мм;
- ресурс: 10000 часов;
- условия хранения: +25°C, относительная влажность 80%.