

Технические характеристики

Обнаруживаемые материалы	Заполненные водой пластмассовые трубы, черные и цветные металлы, деревянные каркасы, электропроводка
Макс. глубина обнаружения	120 мм
Макс. глубина обнаружения стали	120 мм
Макс. глубина обнаружения меди	120 мм
Глубина обнаружения электропроводки,	60 мм
Глубина обнаружения древесины, макс.	38 мм
Точность	± 10 мм
Автоматика отключения, ок.	5 мин
Источники питания	Литий-ионный аккумулятор 10,8 В или 4 x 1,5 В LR6 (AA)
Вес, ок.	0.5 кг
Дополнительная функция	Dual Power (10,8 В/4 x 1,5 В LR6 AA); Center Finder с индикацией направления объекта