



NEM-Pos-61



Припой с канифолью ПОС-61 Navigator предназначены для пайки и лужения радио- и электроаппаратуры, печатных схем, где недопустим перегрев. Содержание канифоли в припое делает паянное соединение герметичным и механически прочным. Единственный припой на рынке, подлинность химического состава которого подтверждена ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА».



- Не разбрызгивается, не остается на плате
- Высокая смачиваемость и растекаемость
- Низкая дымность, отсутствие едкого запаха
- Низкая хрупкость и высокая устойчивость на изгиб
- Для удобства использования поставляется в трех типах фасовки: катушка, спираль, колба



Код продукта	Диаметр, мм	Вес, г	Длина, м	Состав, олово/свинец, %	Темпе-ра плавления, °С	Упаковка	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NEM-Pos01-61K-0.8-F10	0,8	10	–	61/39	183–190	колба	600/50/1	4650230 93096 5
NEM-Pos01-61K-1-F10	1	10	–	61/39	183–190	колба	600/50/1	4650230 93097 2
NEM-Pos01-61K-1.5-F10	1,5	10	–	61/39	183–190	колба	600/50/1	4650230 93098 9
NEM-Pos01-61K-2-F10	2	10	–	61/39	183–190	колба	600/50/1	4650230 93099 6
NEM-Pos01-61K-0.8-F16	0,8	16	–	61/39	183–190	колба	600/50/1	4650230 93104 7
NEM-Pos01-61K-1-F16	1	16	–	61/39	183–190	колба	600/50/1	4650230 93105 4
NEM-Pos01-61K-1.5-F20	1,5	20	–	61/39	183–190	колба	600/50/1	4650230 93106 1
NEM-Pos01-61K-2-F20	2	20	–	61/39	183–190	колба	600/50/1	4650230 93107 8
NEM-Pos02-61K-1-K50	1	50	–	61/39	183–190	катушка	100/10/1	4650230 93076 7
NEM-Pos02-61K-1.5-K50	1,5	50	–	61/39	183–190	катушка	100/10/1	4650230 93077 4
NEM-Pos02-61K-2-K50	2	50	–	61/39	183–190	катушка	100/10/1	4650230 93078 1
NEM-Pos02-61K-1-K100	1	100	–	61/39	183–190	катушка	100/10/1	4650230 93082 8
NEM-Pos02-61K-1.5-K100	1,5	100	–	61/39	183–190	катушка	100/10/1	4650230 93083 5
NEM-Pos02-61K-2-K100	2	100	–	61/39	183–190	катушка	100/10/1	4650230 93084 2
NEM-Pos02-61K-1-K200	1	200	–	61/39	183–190	катушка	100/10/1	4650230 93085 9
NEM-Pos02-61K-1.5-K200	1,5	200	–	61/39	183–190	катушка	100/10/1	4650230 93086 6
NEM-Pos02-61K-2-K200	2	200	–	61/39	183–190	катушка	100/10/1	4650230 93087 3
NEM-Pos03-61K-0.8-S1	0,8	–	1	61/39	183–190	спираль	600/50/1	4650230 93088 0
NEM-Pos03-61K-1-S1	1	–	1	61/39	183–190	спираль	600/50/1	4650230 93089 7
NEM-Pos03-61K-1.5-S1	1,5	–	1	61/39	183–190	спираль	600/50/1	4650230 93090 3
NEM-Pos03-61K-2-S1	2	–	1	61/39	183–190	спираль	600/50/1	4650230 93091 0