

Erdungsmaterial Earthing material | Matériel de mise à la terre



1







2



3

1 Erdungsbandschelle mit Spannband aus Bronze für Rohrleitungen aus Kupfer oder verzinktem Stahl
Ground strap clamps with bronze tensioning belt for copper pipes or zinc-plated steel pipes
Patte d'attache pour mise à la terre avec collier tendeur

Artikel-Nr. Part # Référence	Beschreibung Description Description	Anzugsdrehmoment Tightening torque Torque [Nm]	Anschlussquerschnitte Cross sections Section		Ausführung Type Modèle	Rohrdurchmesser Pipe diameter Diamètre de tube	VPE Qty UV
			 	 			
900	Spannband aus Bronze <i>Bronze tensioning belt</i> <i>Bronze collier tendeur</i>	3	2,5 - 25 mm ²	2,5 - 16 mm ²	1/8 - 3/8	9,7 - 17,2	10 200
901		3	2,5 - 25 mm ²	2,5 - 16 mm ²	1/8 - 1 1/2	9,7 - 48,3	10 200
902		3	2,5 - 25 mm ²	2,5 - 16 mm ²	1/8 - 4	9,7 - 114,3	10 200
903		3	2,5 - 25 mm ²	2,5 - 16 mm ²	1/8 - 6	9,7 - 168,3	5 150
900NI	Ni Spannband V2A VDE 0190/5.73 <i>Ni tensioning belt V2A</i> VDE 0190/5.73 <i>Ni collier tendeur bronze V2A</i> VDE 0190/5.73	3	2,5 - 25 mm ²	2,5 - 16 mm ²	1/8 - 3/8	9,7 - 17,2	10 200
901NI		3	2,5 - 25 mm ²	2,5 - 16 mm ²	1/8 - 1 1/2	9,7 - 48,3	10 200
902NI		3	2,5 - 25 mm ²	2,5 - 16 mm ²	1/8 - 4	9,7 - 114,3	10 200
903NI		3	2,5 - 25 mm ²	2,5 - 16 mm ²	1/8 - 6	9,7 - 168,3	5 150

2 Erdungsschellen für Rohrleitungen aus Kupfer oder verzinktem Stahl mit Anschlussschraube für Rundleiter
Ground strap clamps for copper pipes or zinc-plated with Connection screw for round conductor
Pattes d'attache pour mise à la terre pour tubex

1010	bis max. 16 mm ² <i>up to max. 16 mm²</i> <i>jusqu'à 16 mm² max.</i>	2	1,5 - 16 mm ²	1,5 - 10 mm ²	1/8	8 - 12	10
1011		2	1,5 - 16 mm ²	1,5 - 10 mm ²	1/4	13 - 15	10
1012		2	1,5 - 16 mm ²	1,5 - 10 mm ²	3/8	15 - 18	10
1013		2	1,5 - 16 mm ²	1,5 - 10 mm ²	1/2	18 - 22	10
1014		2	1,5 - 16 mm ²	1,5 - 10 mm ²	3/4	24 - 28	10
1015		2	1,5 - 16 mm ²	1,5 - 10 mm ²	1	30 - 36	5
		2	1,5 - 16 mm ²	1,5 - 10 mm ²	1 3/4	50 - 54	5
1016		2	1,5 - 16 mm ²	1,5 - 10 mm ²	1 1/4	39 - 43	5
		2	1,5 - 16 mm ²	1,5 - 10 mm ²	2	57 - 61	5
1017		2	1,5 - 16 mm ²	1,5 - 10 mm ²	1 1/2	44 - 49	5
		2	1,5 - 16 mm ²	1,5 - 10 mm ²	2 1/2	72 - 76	5

3 Edelstahlband, zuschneidbar
Stainless steel band, cuttable | Bande en acier inoxydable, découpable

950NI	50m Edelstahlband zur Montage und Erdung <i>50m stainless steel band for earthing and installation</i> <i>50m Bande en acier inoxydable pour la mise à la terre et l'installation</i>	-	-	-	-	-	1
952NI	Klemmschloss für Edelstahlband <i>clamp lock for stainless steel band</i> <i>Bande de fermeture à pince pour colliers de mise à la terre</i>	3	2,5 - 25mm ²	2,5 - 16mm ²	-	-	50